

DISPLAY REFRIGERADO DE 140CM, 150CM Y 200CM

Estructura monobloque en acero inoxidable con cubierta abierta en vidrio templado de 8mm de espesor. Cuba inclinada para la ubicación de azafates. Control de temperatura digital marca Carel/Dixell. Sistema de refrigeración por aire estático en cámara y sistema de descongelación automático. Compresor Cubigel/Embraco ubicado en la parte lateral derecha del equipo. Trabajo con gas refrigerante ecológico R290.

Mantiene temperaturas entre 0°C & 8°C

| | |
|------------------|----------------------|
| ESL3861GR | 6 ¼ GN HASTA 15 CM |
| ESL3883GR | 7 ¼ GN HASTA 15 CM |
| ESL3889GR | 10 1/4GN HASTA 15 CM |

Incluye:

- 4 Laterales en vidrio armables
- 4 patas plásticas niveladoras

RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Dejar una distancia mínima de 10 cm detrás y entre equipos para garantizar la ventilación del compresor.
2. Mantener el equipo en un espacio donde recircule aire.
3. Ubicar hacia la parte posterior derecha del equipo el tomacorriente a una altura de 50 CM sobre piso.
4. Ubicar los equipos a una distancia mínima de 50 cm de equipos que generen calor directo.
5. Realizar limpieza frecuente del sistema de refrigeración.
6. Almacenar los productos en recipientes herméticos para permitir la circulación de aire en toda la cámara.
7. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
8. Para zonas con voltajes inestables es OBLIGATORIO el uso de un protector de voltaje.
9. Temperatura Ambiente de operación recomendada entre 7 °C y 30 °C.
10. Se recomienda la limpieza con productos no abrasivos con el acero.



ESL3861GR



ESL3883GR



ESL3889GR




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTAS


| Modelo | Capacidad Azafates | Dimensiones Externas CM | Dimensiones Internas CM | Pot/Int W/A | HP | Voltaje V/Hz/F | Peso Kg |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|----------------|---------|
| ESL3861GR | 6 ¼ GN HASTA 15 CM | 140,5 x 34 x 46,5 | 105 x 24,8 x 18 cm aprox | 220/1.8 | 1/8 | 110/60/1 | 41 |
| ESL3883GR | 7 ¼ GN HASTA 15 CM | 150,5 x 34 x 46,5 | 115 x 24,8 x 18 cm aprox | 220/1.8 | 1/8 | 110/60/1 | 43 |
| ESL3889GR | 10 1/4GN HASTA 15 CM | 200,5 x 34 x 46,5 | 165 x 24,8 x 18 cm aprox | 220/1.8 | 1/8 | 110/60/1 | 53 |

VISTA DE PLANOS


ESL3861GR



ESL3883GR



ESL3889GR



“La altura total del equipo puede variar según la dimensión de la rueda, confirmar tamaño de ruedas preinstaladas antes de realizar la compra”
Apertura máxima de puerta 90°

ACCESORIOS

